


Sonda para barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20767

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OO50

OB50

Alcance da fibra ótica

[mm]

45

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

80

OO50

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

0,011

Versão da sonda

reto

E20768



Sonda para barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Rosca da sonda	M5
Comprimento [mm]	cabeável
Disposição de fibras	●
Materiais	invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 4 x M5
	arruelas: 4
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça