


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-M5/16



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Alcance da fibra óptica

[mm]

1000

ODF

Alcance da fibra óptica

[mm]

4

OMF

Alcance da fibra óptica

[mm]

800

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Peso

[g]

197

Versão da sonda

reto

Comprimento

[mm]

900

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19

Disposição de fibras



Material da fibra óptica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-M5/16

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 4 x M8
	anel de aperto: 2
	Anéis o-ring: 2
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça