




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-50-V-V-M5/16/R



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

150

ODF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

1

OMF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

175

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Peso

[g]

127,5

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

900

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-50-V-V-M5/16/R

Disposição de fibras	①
Material da fibra óptica	vidro
Material da sonda de fibra óptica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra óptica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M8
	anel de aperto: 2
	Anéis o-ring: 2
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça