


EVC813



Plugável

SSTA040MSSFKPG



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...55
Umidade de armazenamento [%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada	1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	33,6
Material do invólucro	PA 6.6
Material porca	latão, niquelado
Material da vedação	FKM

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

**Plugável**

SSTA040MSSFKPG

conexão elétricaterminais parafusados: 0,25...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA 6.6, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte!

**Conexão**

BN =
WH =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
branco
azul
preto

Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2