



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

110

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

8

Comprimento

[mm]

900

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Observações

Unidades por embalagem

1 peça