


# EVC912



## Jumper

VSTGN040MSS0001K04STAN040MSS



### Campo de aplicação

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
| Modelo                  | cabo de Ethernet, código D                                                                                    |
| Aplicação               | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial                    |
| Sem silicone            | sim                                                                                                           |

### Dados elétricos

|                           |     |               |
|---------------------------|-----|---------------|
| Tensão de operação        | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Classe de proteção        |     | III           |
| Capacidade de carga total | [A] | 4             |

### Condições ambientais

|                              |      |              |
|------------------------------|------|--------------|
| Temperatura ambiente         | [°C] | -25...90     |
| Temperatura ambiente (móvel) | [°C] | -25...90     |
| Proteção                     |      | IP 65; IP 67 |

### Dados mecânicos

|                                         |     |                  |
|-----------------------------------------|-----|------------------|
| Peso                                    | [g] | 103              |
| Material do invólucro                   |     | TPU              |
| Material porca                          |     | latão, niquelado |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos |     | sim              |



## Jumper

VSTGN040MSS0001K04STAN040MSS

|                                         |                                      |                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | raio de flexão em aplicação flexível | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                         | velocidade de movimento              | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                         | ciclos de curvatura                  | > 3 Mio.                                                                      |
|                                         | esforço de torção                    | ± 180 °/m                                                                     |

## Notas

Quantidade

1 peça

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



## conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )

## Conexão



## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

