
EVC920

Jumper

VSTAN040MSS0002K04STAN040MSS



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo		cabo de Ethernet, código D
Aplicação		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65; IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	110
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim

EVC920

Jumper

VSTAN040MSS0002K04STAN040MSS


Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 3 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Notas

Quantidade	1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

