
# EVC922

## Jumper

VSTAN040MSS0010K04STAN040MSS




| | | |
|---|---|---|
| **Campo de aplicação** | | |
| Característica especial | | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
| Modelo | | cabo de Ethernet, código D |
| Aplicação | | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial |
| Sem silicone | | sim |
| **Dados elétricos** | | |
| Tensão de operação | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Classe de proteção | | III |
| Capacidade de carga total | [A] | 4 |
| **Condições ambientais** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Temperatura ambiente (móvel) | [°C] | -25...90 |
| Proteção | | IP 65; IP 67 |
| **Dados mecânicos** | | |
| Peso | [g] | 640,9 |
| Material do invólucro | | TPU |
| Material porca | | latão, niquelado |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | | sim |

# EVC922

## Jumper

VSTAN040MSS0010K04STAN040MSS


| | | |
|---|---|---|
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | raio de flexão em aplicação flexível | mín. 10 x diâmetro do cabo |
| | velocidade de movimento | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
| | ciclos de curvatura | > 3 Mio. |
| | esforço de torção | ± 180 °/m |

**Notas**

| | |
|---|---|
| Quantidade | 1 peça |

**conexão elétrica - conector**


Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada




**conexão elétrica**

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )

Conexão




**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

