


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/3M



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Aplicação	Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OIF
---	-----

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	45
---	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Dados mecânicos

Peso [g]	239,7
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M8
Comprimento [mm]	3000
Raio de curvatura mínimo [mm]	30; (para instalação fixa)
Disposição de fibras	
Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-30-A-A-M8/3M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M8, Aço inoxidável
	arruelas dentadas: 2
	porca moleteada: 1 x M30
Notas	
Quantidade	1 peça