


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Área de aplicação**

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

70

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso

[g]

93,8

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

8

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30; (para instalação fixa)

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

E20153



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-R8

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	E20353
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça