




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R3/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

80

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

PVC

E20218



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R3/2M

Acessórios

Material incluído	E20104
-------------------	--------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------