


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-R1



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

6

OOF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

24

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

6

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-R1

Dados mecânicos	
Peso [g]	37
Versão da sonda	angular (90°)
Diâmetro da sonda [mm]	1
Comprimento [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposição de fibras	⓪
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4301 (aço inoxidável / 304)
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Material incluído	Grampo de fixação:, E20107
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça