


EVC945



Cabo de conexão com conector

ASTAH050MSD0002C05



Área de aplicação

Característica especial sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Aplicação barramento CAN

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 30 AC / < 36 DC

Capacidade de carga total [A] 4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g] 214,5

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo

velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²

ciclos de curvatura > 5 Mio.

esforço de torção ± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

EVC945



Cabo de conexão com conector


ASTAH050MSD0002C05

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 8,4 mm, blindado; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BU =	azul
RD =	vermelho
WH =	branco
screen =	tela