

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-R8/3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

45

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso

[g]

240

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

8

Comprimento

[mm]

3000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30; (para instalação fixa)

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

E20248



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-R8/3M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	E20353
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça