

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-E3/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

80

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20261



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-E3/2M

Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Material incluído	E20105
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça