


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R6/2M



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

240

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso

[g]

201

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

6

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30; (para instalação fixa)

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20339



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R6/2M

Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	Grampo de fixação:, E10221
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça