

## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3/3m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

## Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

64

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

## Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

3000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

alumínio

E20343



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3/3m

Observações

Unidades por embalagem

1 peça