




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-E3/2m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20347
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação	
Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
Faixa de registro	
Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo	OIF
OIF	
Alcance da fibra ótica [mm]	80
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dados mecânicos	
Versão da sonda	reto
Diâmetro da sonda [mm]	3
Comprimento [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-E3/2m

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade	1 peça