


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-18-P-A-R4

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OGF

OGF

Alcance da fibra ótica

[mm]

80

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

63,4

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

4

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PPE

Material da fibra ótica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-18-P-A-R4

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Material incluído	E20103
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça