


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-18-A-A-M4

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OGF

OGF

Alcance da fibra ótica

[mm]

80

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso

[g]

0,059

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento da sonda

[mm]

15

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20; (para instalação fixa)

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PPE

Material da fibra ótica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-18-A-A-M4

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 4 x M4
	arruelas dentadas: 4
Notas	
Quantidade	1 peça