

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-S-V-M4/0,4M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento da sonda

[mm]

15

Comprimento

[mm]

400

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Materiais

Adaptador: ABS

Material da fibra ótica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-S-V-M4/0,4M

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	silicone
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça