


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-M-V-R3/1,2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

108

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

1200

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

metal silicone

Acessórios

Material incluído

E20103

Observações

Unidades por embalagem

1 peça