


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-X/2,5M



1 superfície de detecção

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; OMF

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

93

OMF

Alcance da fibra ótica

[mm]

93

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Peso

[g]

1161,5

Altura da sonda

[mm]

12

Largura da sonda

[mm]

143

Comprimento da sonda

[mm]

85

Dimensões da sonda

[mm]

12 x 143 x 85

Comprimento

[mm]

2500

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19

E21132



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-X/2,5M

Materiais	elemento de fixação: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça