


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 furos para fixação

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; OO50; OCF

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

70

OO50

Alcance da fibra ótica

[mm]

150

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica

[mm]

530

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

45,2

E21312



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Versão da sonda	angular (90°)
Altura da sonda [mm]	3
Largura da sonda [mm]	11
Comprimento da sonda [mm]	15
Dimensões da sonda [mm]	3 x 11 x 15
Comprimento [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	2
Disposição de fibras	⊙
Diâmetro interno [mm]	1
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M2, aço inoxidável
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça