


Display IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Aplicação	Mostra todos os valores de processo de um sensor conectado

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 47
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros	exibição, modo de visualização
---	--------------------------------

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link				
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)				
Revisão IO-Link	1.1				
SDCI-Padrão	IEC 61131-9				
Perfil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis				
Modo SIO	não				
Classe de master port exigida	A				
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	11,2				
DeviceIDs suportados	<table> <tr> <th>Modo de operação</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>694</td></tr> </table>	Modo de operação	DeviceID	default	694
Modo de operação	DeviceID				
default	694				

E30430



Display IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...80
Proteção		IP 65; IP 67
Certificações / testes		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[anos]	397
Dados mecânicos		
Peso	[g]	204
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Displays / elementos de operação		
Display		display colorido 1,44", 128 x 128 pixels
		2 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		Distribuidores Y:, E12481
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12; Contatos: dourado		