




Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Rosca interna Aseptoflex Vario
 2 orifício de purga
 3 superfície de vedação



CE EHEDG Certified

Área de aplicação

Modelo	com porta de escape
Montagem	para espessuras de paredes finas
Resistência à pressão [bar]	16
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	762,6
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / R
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 85 mm
Vedação	anel de vedação

Acessórios

Material incluído	anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Acessório opcional	anel O: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------