


# E30151



## Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT M12-WELDING ACCESSORY



1 borda de vedação

EC 1935/2004 

### Área de aplicação

Temperatura do fluido	[°C]	< 250
Resistência à pressão	[bar]	50

### Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

### Dados mecânicos

Peso	[g]	33,05
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto	[Nm]	5...20
Conexão do sensor		M12 x 1,5 cone de vedação
Conexão de processo		Adaptador para soldagem Ø 19 mm

### Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------