


Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 orifício de purga
3 borda de vedação



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Área de aplicação

Modelo	com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	25
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	237,5
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 65 mm
Vedação	anel de vedação

Acessórios

Material incluído	anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
Acessório opcional	anel O: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123

E30157



Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ADAPT D65/G1

Observações

Unidades por embalagem

1 peça