


**Tubo protetor para sensores de temperatura**

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

EC 1935/2004 EHEDG Tested 
**Campo de aplicação**

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Modelo                      | para sensores de temperatura EL = 150 mm |
| Resistência à pressão [bar] | 16                                       |

**Dados mecânicos**

|                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Peso [g]                                                                                    | 197,5                          |
| Materiais                                                                                   | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
| Conexão do sensor                                                                           | G 1/2 cone de vedação Ø 6 mm   |
| Conexão de processo                                                                         | G 1/2                          |
| Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | ≤ 0,6 / -                      |
| Comprimento de instalação [mm]                                                              | 118                            |
| EL                                                                                          |                                |
| Tamanho do furo [mm]                                                                        | 187                            |

**Notas**

|            |        |
|------------|--------|
| Quantidade | 1 peça |
|------------|--------|