


Acoplamento de disco da mola eletricamente isolado

SPRING COUPLING 30-6-6-22



Dados mecânicos

Peso	[g]	31,6
Dimensões	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiais		alumínio; PA
Diâmetro externo D	[mm]	30
Diâmetro interno 1	[mm]	6
Diâmetro interno 2	[mm]	6
Comprimento L	[mm]	22
Parafuso de fixação	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Rotação mecânica máx.	[U/min]	12000
Alinhamento do eixo axial máx.	[mm]	± 0,4
Deslocamento radial máx. do eixo	[mm]	± 0,3
Deslocamento máx. do ângulo	[°]	± 2,5

Notas

Notas	Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orifícios do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C.
	Os valores para o deslocamento radial, angular e axial são valores máximos que não podem atingir o máximo ao mesmo tempo.
Quantidade	1 peça