


Acoplamento de barras

Coupling 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
2 profundidade der Klemmnabe

Dados mecânicos

Peso	[g]	18,6
Dimensões	[mm]	Ø 22 / L = 24
Materiais		PA 6.6; 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto	[Nm]	momento de torque dos parafuso: 120 Ncm
Diâmetro externo D	[mm]	22
Diâmetro interno 1	[mm]	10
Diâmetro interno 2	[mm]	10
Profundidade do cubo de fixação	[mm]	6,4
Parafuso de fixação	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
Comprimento	[mm]	24
Rotação mecânica máx.	[U/min]	10000
Alinhamento do eixo axial máx.	[mm]	± 0,2
Deslocamento radial máx. do eixo	[mm]	± 0,3
Deslocamento máx. do ângulo	[°]	± 3,0

Observações

Observações	Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orifícios do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C.
	Os valores para o deslocamento radial, angular e axial são valores máximos que não podem atingir o máximo ao mesmo tempo.
Unidades por embalagem	1 peça