


Acoplamento flexível para encoder

COUPLING 30-10-12-38-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 profundidade der Klemmnabe

Dados mecânicos

Peso	[g]	58
Dimensões	[mm]	Ø 30 / L = 38
Materiais		alumínio
Máx. torque de aperto	[Nm]	momento de torque dos parafuso: 120 Ncm
Diâmetro externo D	[mm]	30
Diâmetro interno 1	[mm]	10
Diâmetro interno 2	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
Profundidade do cubo de fixação	[mm]	9,6
Parafuso de fixação	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
Comprimento	[mm]	38
Rotação mecânica máx.	[U/min]	6000
Alinhamento do eixo axial máx.	[mm]	± 0,5
Deslocamento radial máx. do eixo	[mm]	± 0,35
Deslocamento máx. do ângulo	[°]	± 4,0

Observações

Observações	Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orifícios do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C. Os valores para o deslocamento radial, angular e axial são valores máximos que não podem atingir o máximo ao mesmo tempo.
Unidades por embalagem	1 peça