



Jumper

VSTGH030MSS0020A03DOAF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Tensão de operação | [V] | 10...30 DC |
| Classe de proteção |     | III        |


| Condições ambientais |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Proteção             |      | IP 67    |

| Dados mecânicos       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Materiais             |  | TPU              |
| Material do invólucro |  | TPU              |
| Material porca        |  | latão, niquelado |

| Observações            |  |        |
|------------------------|--|--------|
| Unidades por embalagem |  | 1 peça |

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





## Jumper

VSTGH030MSS0020A03DOAF030MSS

### conexão elétrica

cabo: 20 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

