




Jumper

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS


Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| Tensão de operação     | [V]  | 10...30 DC       |
| Condições ambientais   |      |                  |
| Temperatura ambiente   | [°C] | -25...90         |
| Proteção               |      | IP 67            |
| Dados mecânicos        |      |                  |
| Materiais              |      | TPU              |
| Material do invólucro  |      | TPU              |
| Material porca         |      | latão, niquelado |
| Observações            |      |                  |
| Unidades por embalagem |      | 1 peça           |

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm






## Jumper

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

### conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

