
E80415

Tag RFID

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



furo de montagem: Ø 10,0 x 3,7 mm

Campo de aplicação		
Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (passiva)	[°C]	90
Dados elétricos		
Freqüência de operação	[MHz]	13,56
Tamanho da memória	[bit]	896
Tipo de memória		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de blocos		28
Tamanho do bloco	[Byte]	4
Número de identificação única (UID)	[Byte]	8
Padrão RFID		ISO 15693
Ciclo de leitura máx.		ilimitado
Ciclo de gravação máx.		100000
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...90
Proteção		IP 68
Certificações / testes		
Homologação de equipamentos de rádio		ISO 15693
Dados mecânicos		
Peso	[g]	5
Tipo de montagem		Invólucro de pressão; Montagem em metal
Dimensões	[mm]	Ø 10,3 / L = 4
Materiais		invólucro: PPA GF30; resina epóxi
Notas		
Quantidade		10 peça