



Caixa separadora

ZDO8H050MSS0005H11



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caixa separadora

ZDO8H050MSS0005H11

Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67; IP 68

Certificações / testes

Certificado UL	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso	[g]	683,5
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 127
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.

Acessórios

Material incluído	Capas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 8

Notas


Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm





Caixa separadora

ZDO8H050MSS0005H11

Conexão

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo