




Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Proteção	IP 67; IP 68
----------	--------------

Dados mecânicos

Peso	[g]	1034
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 100
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	6 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Acessórios

Material incluído	Capas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 6

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm






Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Conexão



BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo