




Caixa separadora

ZDO8H05HMSS0020H19




Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Saídas		
Função elétrica		PNP



Caixa separadora


ZDO8H05HMSS0020H19

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67; IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	2962
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 127
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	16 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído	Capas de proteção: 2	
	etiquetas de identificação: 8	
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 20 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm		
		

Caixa separadora

ZDO8H05HMSS0020H19

Conexão



Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo

EBC046

Caixa separadora

ZDO8H05HMSS0020H19

