




Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Campo de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		III
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	2
Capacidade de carga total	[A]	2
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caixa separadora

ZD08F039MSS0000---STGH120MSS

Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção	IP 67; IP 68; (1 m / 7 dias)	

Dados mecânicos

Peso	[g]	128,5
Materiais	PBT-GF20; latão niquelado	
Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado	
Quantidade de slots do distribuidor central	8	
Versão do conector	M8	

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	8 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Acessórios


Acessório opcional	tampa de proteção: M8, E73005
--------------------	-------------------------------

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica - Conexão


Conexão: 1 x M12; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm



Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

