

EBF011



Distribuidor Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



Campo de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro	
Aplicação	conexão AND lógica	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Umidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes		
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2
	Número do arquivo UL	E191684

EBF011




Distribuidor Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS


Dados mecânicos	
Peso	[g] 33,8
Materiais	invólucro: PA sem halogênio; vedação: EPDM
Material do invólucro	PA, sem halogênio
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas	
Quantidade	1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PA, sem halogênio; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm



Conexão



EBF011



Distribuidor Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo: PA, sem halogênio; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

