




Cabo de ligação Ethernet

VSTAN040VAS0002R04STGP040--S



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogénio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo		cabo de Ethernet, código D
Aplicação		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas úmidas e higiénicas na indústria de alimentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	1,5
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	0...80
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (conector M12 / conector RJ45: IP 20)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	70
Materiais		latão niquelado; invólucro: PP sem halogénio
Material do invólucro		PC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim

Cabo de ligação Ethernet

VSTAN040VAS0002R04STGP040--S

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 15 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica - conector M12

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: D; Corpo: PC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm

**conexão elétrica**

cabo: 2 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão**conexão elétrica - conector RJ45**

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC; Contatos: dourado

