




Jumper

VDOGH040MSP00,5H04STAH040MSP



| Campo de aplicação                      |                                                                                                |                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial                 | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |                                                                               |
| Sem silicone                            | sim                                                                                            |                                                                               |
| Dados elétricos                         |                                                                                                |                                                                               |
| Tensão de operação                      | [V]                                                                                            | < 250 AC / < 300 DC                                                           |
| Classe de proteção                      |                                                                                                | II                                                                            |
| Capacidade de carga total               | [A]                                                                                            | 4                                                                             |
| Condições ambientais                    |                                                                                                |                                                                               |
| Temperatura ambiente                    | [°C]                                                                                           | -25...90                                                                      |
| Temperatura ambiente (móvel)            | [°C]                                                                                           | -25...90                                                                      |
| Proteção                                |                                                                                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                   |
| Dados mecânicos                         |                                                                                                |                                                                               |
| Peso                                    | [g]                                                                                            | 69                                                                            |
| Dimensões                               | [mm]                                                                                           | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                            |
| Materiais                               | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM                                                           |                                                                               |
| Material porca                          | latão, niquelado                                                                               |                                                                               |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim                                                                                            |                                                                               |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | raio de flexão em aplicação flexível                                                           | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                         | velocidade de movimento                                                                        | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                         | ciclos de curvatura                                                                            | > 5 Mio.                                                                      |
|                                         | esforço de torção                                                                              | ± 180 °/m                                                                     |



Jumper

VDOGH040MSP00,5H04STAH040MSP

Notas

|            |        |
|------------|--------|
| Quantidade | 1 peça |
|------------|--------|

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

