


EVT440



Cabo em Y

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS




Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação		áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	4
Capacidade de corrente total (UL)	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente		cULus: ...50
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	5...100
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada		cULus: ...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Umidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Cabo em Y


YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

Dados mecânicos		
Peso	[g]	82,9
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação		EPDM
Quantidade de slots do distribuidor central		2
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 0,5 m, PVC, laranja, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC, laranja; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm		
		

Cabo em Y

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC, laranja; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: EPDM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

