


Cabo em Y

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

observe as informações técnicas em " Downloads"



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

24 DC

Classe de proteção

II

Capacidade de carga total

[A]

3

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso

[g]

53

Material do invólucro

TPU / TPU

Material porca

latão, niquelado

Material da vedação

Viton

Versão do conector

M12

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

sim



Cabo em Y

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m > 2 Mio.

Observações

Notas observe as informações técnicas em " Downloads"

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica - conector C


Conexão: M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: porca, latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



conexão elétrica

cabo: 0,1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão





Cabo em Y

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

conexão elétrica - conector A

Conexão: M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: porca, latão, niquelado; vedação: Viton; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



conexão elétrica - soquete B

Conexão: M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: porca, latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte!

