




Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	1,5

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente	Conector de Ethernet RJ45: -40...70 °C
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-25...90
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...55
Umidade de armazenamento [%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada	1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção	IP 65; IP 67; (conector M12 / conector RJ45: IP 20)

Dados mecânicos

Peso [g]	69,6
----------	------

EVC924



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S

Material do invólucro	TPU / PC	
Material porca	latão, niquelado	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 3 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PUR, sem halogênio, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC; Contatos: dourado

