




Jumper

VDOAH050MSD0010C05STAH050MSS



Campo de aplicação

Característica especial

sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Aplicação

barramento CAN

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Capacidade de carga total

[A]

4

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Temperatura de armazenamento

[°C]

-25...55

Umidade de armazenamento

[%]

10...100

Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada

1K22/ DIN 60721-3-1

Proteção

IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso

[g]

990,25

Materiais

invólucro: PUR preto; vedação: FKM

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

Material da vedação

FKM

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

sim



Jumper

VDOAH050MSD0010C05STAH050MSS

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m


Notas

Quantidade

1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 8,4 mm, blindado; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

