

Jumper

VDOAH040MSS00,6H04STGF040MSS

observe as informações técnicas em "Downloads"



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

3

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Aviso sobre a temperatura do ambiente

cULus: ...75

Temperatura ambiente (móvel)

[°C]

-25...90

Aviso para a temperatura do ambiente deslocada

cULus: ...75

Proteção

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso

[g]

38,5

Dimensões

[mm]

10 x 10 x 36

Materiais

invólucro: TPU laranja; vedação: FKM

Material porca

latão, niquelado



Jumper

VDOAH040MSS00,6H04STGF040MSS

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Notas	observe as informações técnicas em " Downloads"
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

