



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 50 AC / < 60 DC

Classe de proteção III

Capacidade de carga total [A] 3

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Aviso sobre a temperatura do ambiente cULus: ...80

Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90

Aviso para a temperatura do ambiente deslocada cULus: ...80

Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g] 115,8

Dimensões [mm] 10 x 10 x 36

Materiais invólucro: TPU laranja; vedação: FKM

Material porca latão, niquelado

Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim



Jumper

VDOAF030MSS0005H03STGF040MSS

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm

