



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030SCS0010T03



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação		aplicações de solda
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente		cULus: ...85
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-25...90
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada		cULus: ...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	262,3
Dimensões	[mm]	19 x 10 x 25,5
Materiais		invólucro: TPU laranja; vedação: FKM
Material porca		latão, revestimento anti-adesivo
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030SCS0010T03

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 4,5 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm



Conexão



BK =
 BN =
 BU =

Cores dos fios :
 preto
 marrom
 azul