


Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040VAS0001R04STAN040VAS



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	0...80
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	101,4
Materiais	PP sem halogênio
Material do invólucro	PP
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040VAS0001R04STAN040VAS

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 15 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - Versão angular

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: D; Corpo: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

cabo: 1 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



conexão elétrica - Versão reta

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

